

# E11717

中央分配器


ZDO4H050MSS0005H07



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EBC013

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



## 應用

特殊的性能

無矽樹脂；無滷素；鍍金接點

無矽樹脂

是

## 電氣數據

工作電壓

[V]

< 60 AC / < 75 DC

防護等級

II

每個模塊/插槽最大電流負載

[A]

4

當前負載總數最大值

[A]

12

## 工作條件

環境溫度

[°C]

-15...80

外殼防護等級

IP 67

## 機械技術數據

尺寸

[mm]

18 x 54 x 82

材質

TPU

成型體材料

TPU

# E11717



## 中央分配器

ZDO4H050MSS0005H07

|            |     |
|------------|-----|
| 中央分配器的端口數量 | 4   |
| 連接器型號      | M12 |

### 注釋


|      |      |
|------|------|
| 包裝單位 | 1 件數 |
|------|------|

### 電氣連接

電纜: 5 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 8.4 mm; 4 x 0.34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0.1 mm ) + 3 x 0.75 mm<sup>2</sup> (95 x Ø 0.1 mm )

### 電氣連接 - 插槽

連接器: 4 x M12; 編碼: A; 成型體: TPU; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



### 連接

|       |           |
|-------|-----------|
| BN    | 1 (1...4) |
| BU    | 3 (1...4) |
| GN/YE | 5 (1...4) |
| WH    | 4 (1)     |
| GN    | 4 (2)     |
| YE    | 4 (3)     |
| GY    | 4 (4)     |

|      |       |
|------|-------|
|      | 芯線顏色: |
| BN = | 棕色    |
| BU = | 藍色    |
| GN = | 綠色    |
| GY = | 灰色    |
| WH = | 白色    |
| YE = | 黃色    |