


E11718

中央分配器

ZDO4H050MSS0010H07



停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能

無矽樹脂；無滷素；鍍金接點

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[V]

< 60 AC / < 75 DC

防護等級

II

每個模塊/插槽最大電流負載

[A]

4

當前負載總數最大值

[A]

12

工作條件

環境溫度

[°C]

-15...80

外殼防護等級

IP 67

機械技術數據

尺寸

[mm]

18 x 54 x 82

材質

TPU

成型體材料

TPU

中央分配器的端口數量

4

連接器型號

M12

E11718



中央分配器

ZDO4H050MSS0010H07

注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接

電纜: 10 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 8.4 mm; 4 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm) + 3 x 0.75 mm² (95 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插槽

連接器: 4 x M12; 編碼: A; 成型體: TPU; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



連接

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	芯線顏色:
BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
WH =	白色
YE =	黃色