


E11721

中央分配器

ZDO6H050MSS0010H07



停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	< 60 AC / < 75 DC
防護等級		II
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	4
當前負載總數最大值	[A]	12

工作條件

環境溫度	[°C]	-15...80
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

材質	TPU
成型體材料	TPU
中央分配器的端口數量	6

E11721



中央分配器

ZDO6H050MSS0010H07

連接器型號	M12
-------	-----

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 10 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 9 mm; 6 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm) + 3 x 0.75 mm² (95 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插槽

連接器: 6 x M12; 編碼: A; 成型體: TPU; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



連接

BN	1 (1...6)	C
BU	3 (1...6)	C
GN/YE	5 (1...6)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C
PK	4 (5)	C
RD	4 (6)	C

	芯線顏色:
BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
WH =	白色
YE =	黃色