


E11730

中央分配器

ZDO6H050MSS0010H11



停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能

無矽樹脂；無滷素；鍍金接點

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[V]

< 60 AC / < 75 DC

防護等級

II

每個模塊/插槽最大電流負載

[A]

4

當前負載總數最大值

[A]

12

工作條件

環境溫度

[°C]

-15...80

外殼防護等級

IP 67

機械技術數據

材質

TPU

成型體材料

TPU

中央分配器的端口數量

6

E11730



中央分配器

ZDO6H050MSS0010H11

連接器型號	M12
-------	-----

注釋


包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 10 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 10.4 mm; 12 x 0.5 mm² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (127 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插槽

連接器: 6 x M12; 編碼: A; 成型體: TPU; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



E11730

中央分配器

ZDO6H050MSS0010H11



連接

<u>BN</u>	1 (1...6)	C
<u>BU</u>	3 (1...6)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...6)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH/YE</u>	2 (5)	C
<u>YE/BN</u>	2 (6)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C
<u>PK</u>	4 (5)	C
<u>RD</u>	4 (6)	C

	芯線顏色：
BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
WH =	白色
YE =	黃色