


E11741

帶插座連接電纜

ADOAK120MSS0015H12



應用

特殊的性能

無滲素

電氣數據

工作電壓

[V]

< 63 AC/DC

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...80

外殼防護等級

IP 67

機械技術數據

重量

[g]

2055

尺寸

[mm]

51 x 26 x 70

材質

PUR 黑色

成型體材料

PUR

滾花螺母的材料

黃銅, 鍍鎳的

旋緊扭矩

[Nm]

2

注釋

包裝單位

1 件數

E11741



帶插座連接電纜


ADOAK120MSS0015H12

電氣連接


電纜：15 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 9.3 mm; 8 x 0.5 mm² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (127 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M23, 角型; 成型體：PUR; 鎖定：黃銅, 鍍鎳的



連接



	芯線顏色：
BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
WH =	白色
YE =	黃色