


E11746

帶插座連接電纜

ADOAK190MSS0010H19



應用		
特殊的性能	無滷素；牽引鏈適用性	
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 63 AC/DC
當前負載總數最大值	[A]	8
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 67	
機械技術數據		
重量	[g]	2239
尺寸	[mm]	51 x 26 x 70
材質	PUR 黑色	
成型體材料	PUR	
滾花螺母的材料	黃銅，鍍鎳的	
旋緊扭矩	[Nm]	2
牽引鏈適用性	是	
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	最大值 2 m/s
	彎曲週期	> 500000
	扭轉應力	± 30 °/m
注釋		
包裝單位	1 件數	

E11746



帶插座連接電纜


ADOAK190MSS0010H19

電氣連接

電纜: 10 m, PUR, 無滷素, 黑色, $\varnothing$ 11.6 mm; 16 x 0.5 mm² (63 x $\varnothing$ 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (127 x $\varnothing$ 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M23, 角型; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



E11746



帶插座連接電纜
ADOAK190MSS0010H19

連接

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	芯線顏色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
VT =	紫色
WH =	白色
YE =	黃色