# E11762

**Y**連接電纜

YDOGH040MSS0001H04STGH050MSS

停產產品 - 存檔登録

替代產品: EVC431

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。




| | | |
|---|---|---|
| **應用** | | |
| 特殊的性能 | | 無矽樹脂；無滷素；鍍金接點 |
| 無矽樹脂 | | 是 |
| **電氣數據** | | |
| 工作電壓 | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| **工作條件** | | |
| 環境溫度 | [°C] | -25...90 |
| 外殼防護等級 | | IP 68 |
| **機械技術數據** | | |
| 重量 | [g] | 111.5 |
| 成型體材料 | | TPU |
| 滾花螺母的材料 | | 黃銅，鍍鎳的 |
| 密封材質 | | 塑膠 |
| 中央分配器的端口數量 | | 2 |
| **注釋** | | |
| 包裝單位 | | 1 件數 |

# E11762

**Y**連接電纜

YDOGH040MSS0001H04STGH050MSS

## 電氣連接

電纜: 1 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.9 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )

## 電氣連接 - 插座

連接器: 2 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU, 黑色透明的; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 密封圈: 塑膠; 觸頭 接點: 鍍金的




## 電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU, 黑色; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的




## 連接