


E11763



Y連接電纜

YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能

無矽樹脂; 無滷素; 鍍金接點

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[V]

< 250 AC / < 300 DC

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

外殼防護等級

IP 68

機械技術數據

重量

[g]

0.173

成型體材料

TPU

滾花螺母的材料

黃銅, 鍍鎳的

密封材質

塑膠

中央分配器的端口數量

2

注釋

包裝單位

1 件數

E11763



Y連接電纜


YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

電氣連接

電纜: 2 m, PUR, 無滷素, 黑色, \varnothing 4.9 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x \varnothing 0.1 mm)


電氣連接 - 插座

連接器: 2 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU, 黑色透明的; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 密封圈: 塑膠; 觸頭 接點: 鍍金的



電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU, 黑色; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

