


E11770



可接線插頭

SSTGH050MSSFKPG



應用

特殊的性能	無矽樹脂；鍍金接點
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	< 125 AC/DC
當前負載總數最大值	[A]	4; (...40 °C)

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...100
外殼防護等級		IP 68

機械技術數據

重量	[g]	26.5
尺寸	[mm]	20 x 20 x 52
材質		PA
成型體材料		PA
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E11770



可接線插頭


SSTGH050MSSFKPG

電氣連接

螺絲接線端子: ...0.75 mm²; 電纜護套: Ø 6...8 mm

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PA; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

