

E11794




連接電纜

VDOGH050VAS0010E05STGH050VAS

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: EVT063

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用

特殊的性能	無矽樹脂；鍍金接點
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	< 30 AC / < 36 DC
當前負載總數最大值	[A]	4

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...100
外殼防護等級		IP 68; IP 69K

機械技術數據

材質	PVC
成型體材料	PVC
滾花螺母的材料	不鏽鋼(1.4404 / 316L)

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E11794



連接電纜


VDOGH050VAS0010E05STGH050VAS

電氣連接

電纜: 10 m, PVC, 橘黃色, Ø 5.3 mm; 5 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)


電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PVC; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm



電氣連接

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PVC; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm

