


E11795



可接線插孔

SDOAA030MSSFKPG



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；鍍金接點
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 250 AC
當前負載總數最大值	[A]	4; (...40 °C)
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	24.8
尺寸	[mm]	35 x 20 x 30
材質		PA
成型體材料		PA
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E11795



可接線插孔


SDOAA030MSSFKPG

電氣連接

接線端子座: ...0.75 mm²; 電纜護套: Ø 4...6 mm

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 1/2", 角型; 編碼: C; 成型體: PA; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

