


E11807



帶插座連接電纜

ADOGH080MSS0005H08

應用於8針插座，核心顏色不規範。
請注意感測器和插座的接線(參見技術參數表)。



電氣數據		
工作電壓	[V]	< 30 AC / < 36 DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
重量	[g]	313.7
尺寸	[mm]	15 x 15 x 43
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E11807



帶插座連接電纜


ADOGH080MSS0005H08

電氣連接

電纜：5 m, PUR, 黑色, Ø 6.2 mm; 8 x 0.25 mm²

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；成型體：PUR；鎖定：黃銅，鍍鎳的；旋緊扭矩：0.7...0.9 Nm



連接

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

顏色符合DIN EN
60947-5-6標準

芯線顏色：

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
OG =	橘黃色
VT =	紫色
WH =	白色