


E11809

帶插座連接電纜

ADOGO014MSS0010B11



電氣數據		
工作電壓	[V]	< 30 DC
當前負載總數最大值	[A]	3
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	792.5
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E11809



帶插座連接電纜


ADOGO014MSS0010B11

電氣連接

電纜： 10 m, PUR, 黑色, Ø 7.5 mm; 2 x 0.34 mm² (14 x Ø 0.15 mm) + 10 x 0.25 mm² (7 x Ø 0.2 mm)

電氣連接 - 插座

連接器： 1 x M16, 直型；成型體： PUR；鎖定： 黃銅，鍍鎳的



連接

A	BN
C	GY/PK
E	BK
G	PK
J	GN
L	BU
N	RD/BU
O	VT
P	WH
R	RD
S	GY
T	YE

M:	不接線
U:	不接線
	芯線顏色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
VT =	紫色
WH =	白色
YE =	黃色