


E11840



可接線插頭

SSTGH040MSSFKSK



電氣數據

工作電壓 [M] < 250 AC/DC

工作條件

環境溫度 [°C] -25...60

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

重量 [g] 11.8

尺寸 [mm] 16 x 16 x 54

材質 PA 6.6

成型體材料 PA 6.6

滾花螺母的材料 PA 6.6

注釋

包裝單位 1 件數

電氣連接

絕緣替代技術: 0.14...0.34 mm²; 電纜護套: Ø 3.5...6 mm

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PA 6.6; 鎖定: PA 6.6



E11840

可接線插頭

SSTGH040MSSFKSK



連接

