


E11844

帶插座連接電纜

ADOAH050MSN0050A05



停產產品 - 存檔登錄



應用		
應用		Ex zone 1
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
安全分類		
內部電容最大值	[nF]	3.8
內部電感最大值	[µH]	29.5
機械技術數據		
尺寸	[mm]	27 x 15 x 39
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
注釋		
注釋	如果在防暴區域ATEX內使用插座，請注意對接線特別的要求。	
	使用者必須嚴格遵守有關安裝規定的要求。	
包裝單位		1 件數

E11844



帶插座連接電纜


ADOAH050MSN0050A05

電氣連接


電纜：50 m, PUR / PVC, 藍色, Ø 6 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 角型; 編碼：A; 成型體：TPU; 鎖定：黃銅, 鍍鎳的



連接



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
GY = 灰色
WH = 白色