


E11856



帶插座連接電纜

ADOGH080MSS0015K08

應用於8針插座，核心顏色不規範。
請注意感測器和插座的接線(參見技術參數表)。



應用		
特殊的性能		屏蔽的電纜
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 30 AC / < 36 DC
防護等級		III
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	976.3
尺寸	[mm]	15 x 15 x 43
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E11856



帶插座連接電纜


ADOGH080MSS0015K08

電氣連接

電纜：15 m, PUR, 黑色, Ø 6.6 mm, 屏蔽；8 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm)

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；成型體：PUR；鎖定：黃銅，鍍鎳的；旋緊扭矩：0.7...0.9 Nm；屏蔽連接電纜：已連接螢幕



連接



顏色符合DIN47100標準

芯線顏色：

BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
WH =	白色
YE =	黃色
screen =	屏蔽