

E11903

帶插頭連接電纜


ASTAH050MSS0002H05



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC095

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用

特殊的性能	無矽樹脂；無鹵素；鍍金接點
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	< 30 AC / < 36 DC
當前負載總數最大值	[A]	4

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

尺寸	[mm]	39 x 15 x 30
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

E11903



帶插頭連接電纜


ASTAH050MSS0002H05

電氣連接


電纜: 2 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 5 mm; 5 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



連接



芯線顏色 :
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
GY = 灰色
WH = 白色