E11917

適配器插座

EDOGH050MSS00,7E05(M16)



1 O形環

電氣數據		
工作電壓	[V]	< 125 AC/DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
重量	[g]	25.1
安裝螺紋		M16
材質		模壓鑄鋅 鍍鎳的
成型體材料		模壓鑄鋅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E11917

適配器插座

EDOGH050MSS00,7E05(M16)

電氣連接

電纜: 0.7 m, PVC; 4 x 0.25 mm² + 1 x 0.5 mm²

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 成型體: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的



連接



	芯線顏色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GN/YE =	綠色/黃色
WH =	白色