

# E11986

帶插座連接電纜


ADOAH050MSS0002C05



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC547

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



## 應用

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 特殊的性能 | 無矽樹脂；鍍金接點；屏蔽的電纜 |
| 無矽樹脂  | 是               |

## 電氣數據

|           |     |                   |
|-----------|-----|-------------------|
| 工作電壓      | [V] | < 30 AC / < 36 DC |
| 防護等級      |     | III               |
| 當前負載總數最大值 | [A] | 4                 |

## 工作條件

|        |      |          |
|--------|------|----------|
| 環境溫度   | [°C] | -25...90 |
| 外殼防護等級 |      | IP 67    |

## 機械技術數據

|         |      |              |
|---------|------|--------------|
| 重量      | [g]  | 104.4        |
| 尺寸      | [mm] | 28 x 15 x 38 |
| 材質      |      | PUR          |
| 成型體材料   |      | PUR          |
| 滾花螺母的材料 |      | 黃銅，鍍鎳的       |

## 注釋

|      |      |
|------|------|
| 包裝單位 | 1 件數 |
|------|------|

# E11986



## 帶插座連接電纜

ADOAH050MSS0002C05

### 電氣連接

電纜: 2 m, PUR, 黑色, Ø 5 mm, 屏蔽; 5 x 0.25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0.15 mm)

### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 1.0...1.5 Nm; 屏蔽連接電纜: 已連接螢幕



### 連接



芯線顏色：  
BK = 黑色  
BN = 棕色  
BU = 藍色  
GY = 灰色  
WH = 白色