


E11991



閥門插頭的連接電纜

AVDAA031PLS0010H03



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；無滷素
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 24 AC/DC
過壓保護		是；(VDR)
當前負載總數最大值	[A]	5
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...80
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	491.5
尺寸	[mm]	28.5 x 29.5 x 47
材質		PP; FKM
成型體材料		PP / FPM
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
注釋		
包裝單位		1 件數

E11991



閥門插頭的連接電纜

AVDAA031PLS0010H03

電氣連接

電纜: 10 m, PUR, 無滷素, Ø 6.6 mm; 3 x 0.5 mm² / AWG 20

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 閥門型號A DIN, 角型; 成型體: PP / FPM



連接



BN = 棕色
BU = 藍色
GN/YE = 綠色/黃色