


E11002



連接電纜

VSTGH030MSS0005I03DOGF030MSS

停產產品 - 存檔登錄



應用		
特殊的性能		無滲素
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
防護等級		III
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；成型體：TPU；鎖定：黃銅，鍍鎳的



E11002



連接電纜

VSTGH030MSS0005I03DOGF030MSS

電氣連接

電纜: 5 m, PUR, 無滷素; 照射的; 3 x 0.34 mm²

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的

