


E11006



連接電纜

VSTGH050MSS00,6I03VDAA041--S

停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能 無滴素

電氣數據

工作電壓 [V] < 24 AC/DC

過壓保護 是; (VDR)

工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

尺寸 [mm] 15 x 15 x 46.5

材質 TPU

成型體材料 TPU

滾花螺母的材料 黃銅, 鍍鎳的

附件

供貨範圍 螺栓

標籤

注釋

包裝單位 1 件數

E11006




連接電纜

VSTGH050MSS00,6I03VDAA041--S

電氣連接 - 插頭


連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；成型體：TPU；鎖定：黃銅，鍍鎳的



電氣連接

電纜：0.6 m, PUR, 無滷素；照射的；3 x 0.5 mm²

連接



電氣連接 - 插座

連接器：1 x 閥門型號A DIN, 角型；成型體：TPU；鎖定：黃銅，鍍鎳的

