


E11009



連接電纜

VSTGH050MSS00,6I03VDAB031--S

停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能

無滲素

電氣數據

工作電壓

[V]

< 24 AC/DC

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

外殼防護等級

IP 67

機械技術數據

尺寸

[mm]

15 x 15 x 46.5

材質

TPU

成型體材料

TPU

滾花螺母的材料

黃銅，鍍鎳的

附件

供貨範圍

螺栓

標籤


注釋

包裝單位

1 件數

VSTGH050MSS00,6I03VDAB031--S

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



電纜: 0.6 m, PUR, 無滷素; 照射的; $3 \times 0.5 \text{ mm}^2$

連接器: 1 x 閥門型號B DIN, 角型; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的

