


停產產品 - 存檔登錄



## 電氣數據

|      |     |            |
|------|-----|------------|
| 工作電壓 | [V] | 10...30 DC |
|------|-----|------------|

## 工作條件

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 環境溫度 | [°C] | -25...90 |
|------|------|----------|

|        |       |
|--------|-------|
| 外殼防護等級 | IP 65 |
|--------|-------|

## 機械技術數據

|    |      |              |
|----|------|--------------|
| 尺寸 | [mm] | 51 x 26 x 58 |
|----|------|--------------|

|    |        |
|----|--------|
| 材質 | 黃銅，鍍鎳的 |
|----|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| 成型體材料 | 黃銅，鍍鎳的 |
|-------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| 滾花螺母的材料 | 黃銅，鍍鎳的 |
|---------|--------|

## 注釋


|      |      |
|------|------|
| 包裝單位 | 1 件數 |
|------|------|

## 電氣連接

電纜：14 m, PUR, 黑色, Ø 11 mm; 12 x 1.0 mm<sup>2</sup>

## 電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M23, 角型；成型體：黃銅，鍍鎳的；鎖定：黃銅，鍍鎳的



# E11016



帶插座連接電纜

ADOAK120MSS0014B12

連接