


E11018

中央分配器

ZDO4H059MSS0010H11



停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能

無矽樹脂；無滷素；鍍金接點

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[V]

10...30 DC

防護等級

II

每個模塊/插槽最大電流負載

[A]

4

當前負載總數最大值

[A]

12

輸出

電氣設計

PNP

工作條件

環境溫度

[°C]

-15...80

外殼防護等級

IP 67

機械技術數據

材質

TPU

E11018



中央分配器

ZDO4H059MSS0010H11

成型體材料	TPU
中央分配器的端口數量	4
連接器型號	M12


顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	8 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接	
電纜: 10 m, PUR, 無滷素, 黑色; 8 x 0.5 mm ² (64 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm ² (128 x Ø 0.1 mm)	

電氣連接 - 插槽	
-----------	--

連接器: 4 x M12; 編碼: A; 成型體: TPU; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



E11018

中央分配器

ZDO4H059MSS0010H11



連接



	芯線顏色：
BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
WH =	白色
YE =	黃色