

E11019

中央分配器


ZDO6H05DMSS0005H15



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EBC020

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用

特殊的性能

無矽樹脂；無滷素；鍍金接點

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[V]

10...30 DC

防護等級

II

每個模塊/插槽最大電流負載

[A]

4

當前負載總數最大值

[A]

12

輸出

電氣設計

PNP

工作條件

環境溫度

[°C]

-15...80


外殼防護等級

IP 67

E11019



中央分配器
ZDO6H05DMSS0005H15

機械技術數據		
材質	TPU	
成型體材料	TPU	
中央分配器的端口數量	6	
連接器型號	M12	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	12 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
電纜: 5 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 10.4 mm; 12 x 0.5 mm ² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm ² (127 x Ø 0.1 mm)		
電氣連接 - 插槽		
連接器: 6 x M12; 編碼: A; 成型體: TPU; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm		
		


E11019

中央分配器

ZDO6H05DMSS0005H15



連接



BN =
BU =
GN =
GY =
PK =
RD =
WH =
YE =

芯線顏色：
棕色
藍色
綠色
灰色
粉紅色
紅色
白色
黃色