


E11043



可接線插孔
SDOAL070PLSFKPG



應用		
特殊的性能		鍍金接點
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 250 AC / < 300 DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...100
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	43.7
尺寸	[mm]	59 x 29 x 38.5
材質		PBT
成型體材料		PBT
滾花螺母的材料		PA
注釋		
包裝單位		1 件數

E11043



可接線插孔


SDOAL070PLSFKPG

電氣連接

接線端子座: ...2.5 mm²; 電纜護套: Ø 6...8 mm

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x Rd24, 角型; 編碼: A; 成型體: PBT; 鎖定: PA; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

