
E11050

閥門插頭的連接電纜

AVDAA031--S0002A03

停產產品 - 存檔登録



電氣數據		
工作電壓	[V]	< 24 AC/DC
過壓保護		是；(VDR)
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
材質		PUR
成型體材料		PUR
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		螺栓
		標籤
注釋		
包裝單位		1 件數

E11050

閥門插頭的連接電纜

AVDAA031--S0002A03

電氣連接


電纜: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 閥門型號A DIN, 角型; 成型體: PUR



連接



	芯線顏色 :
BN =	棕色
BU =	藍色
GN/YE =	綠色/黃色