


E11052



閥門插頭的連接電纜

AVDAC031--S0005A03

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[M]	< 24 AC/DC
過壓保護		是; (VDR)

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

材質	PUR
成型體材料	PUR

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
----	------	-------------

附件

供貨範圍	螺栓
	標籤

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E11052



閥門插頭的連接電纜

AVDAC031--S0005A03

電氣連接

電纜: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 閥門型號A DIN, 角型; 成型體: PUR



連接



BN = 芯線顏色: 棕色
BU = 藍色
GN/YE = 綠色/黃色