


E11053



閥門插頭的連接電纜

VSTGH050MSS0003A03VDAA041--S

停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能

無滲素

電氣數據

工作電壓

[M]

< 24 AC/DC

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

外殼防護等級

IP 67

機械技術數據

材質

PUR

成型體材料

PUR

滾花螺母的材料

黃銅，鍍鎳的

附件

供貨範圍

螺栓

標籤

注釋

包裝單位

1 件數

E11053




閥門插頭的連接電纜

VSTGH050MSS0003A03VDAA041--S

電氣連接 - 插座


連接器：1 x M12, 直型；編碼：A; 成型體：PUR; 鎖定：黃銅，鍍鎳的



電氣連接

電纜：3 m, PUR / PVC, 無滷素；3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器：1 x 閥門型號A DIN, 角型；成型體：PUR; 鎖定：黃銅，鍍鎳的

