


E11054



閥門插頭的連接電纜

VVSAC041--S0003A03STGH030MSS

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[M]	< 24 AC/DC
過壓保護		是; (VDR)

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

材質	TPU
成型體材料	TPU
滾花螺母的材料	黃銅, 鍍鎳的

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
----	------	-------------

附件

供貨範圍	螺栓
	標籤

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E11054




閥門插頭的連接電纜

VVSAC041--S0003A03STGH030MSS

電氣連接 - 插頭


連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；成型體：TPU；鎖定：黃銅，鍍鎳的



電氣連接

電纜：3 m, PUR / PVC; 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器：1 x 閥門型號C工業標準，角型；成型體：TPU；鎖定：黃銅，鍍鎳的

