

E11058

可接線插孔


SDOAH050MSSFKPG



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: E11512

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓	[V]	< 30 AC / < 36 DC
------	-----	-------------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

尺寸	[mm]	38 x 20 x 35
材質		PA
成型體材料		PA
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

E11058



可接線插孔

SDOAH050MSSFKPG

電氣連接

接線端子座：

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 角型；編碼：A; 成型體：PA; 鎖定：黃銅, 鍍鎳的



連接

