

E11062




連接電纜

VDOAH043MSS00,3H04STGH040MSS

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC020
請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用

特殊的性能 無滷素

電氣數據

工作電壓 [V] 10...30 DC

工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

材質 TPU

成型體材料 TPU

滾花螺母的材料 黃銅，鍍鎳的

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	2 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

注釋

包裝單位 1 件數

E11062



連接電纜

VDOAH043MSS00,3H04STGH040MSS

電氣連接 - 插頭


連接器：1 x M12, 直型；編碼：A; 成型體：TPU; 鎖定：黃銅，鍍鎳的；旋緊扭矩：0.5 Nm



電氣連接

電纜：0.3 m, PUR, 無滷素，黑色，Ø 4.7 mm; 4 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm)

連接



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 角型；編碼：A; 成型體：TPU; 鎖定：黃銅，鍍鎳的；旋緊扭矩：0.5 Nm

