
E11066

連接電纜

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS

停產產品 - 存檔登録




應用		
特殊的性能		無滷素
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	2 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接

電纜: 2 m, PUR, 無滷素，黑色，Ø 4.7 mm; 4 x 0.34 mm²

電氣連接 - 插頭




E11066

連接電纜

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS

電氣連接

連接



芯線顏色：

BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色

電氣連接 - 插座



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 角型; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的