


# E11089



帶插座連接電纜

ADOAF030VAS0005E03

停產產品 - 存檔登錄



## 電氣數據

|      |     |                   |
|------|-----|-------------------|
| 工作電壓 | [M] | < 60 AC / < 75 DC |
| 防護等級 |     | III               |

## 工作條件

|        |      |          |
|--------|------|----------|
| 環境溫度   | [°C] | -25...90 |
| 外殼防護等級 |      | IP 67    |

## 機械技術數據

|         |      |                 |
|---------|------|-----------------|
| 尺寸      | [mm] | 17 x 10 x 26    |
| 材質      |      | TPU             |
| 成型體材料   |      | TPU             |
| 滾花螺母的材料 |      | 不鏽鋼(1.4305/303) |

## 注釋


|      |      |
|------|------|
| 包裝單位 | 1 件數 |
|------|------|

## 電氣連接

電纜: 5 m, PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

## 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 不鏽鋼(1.4305/303)




E11089



帶插座連接電纜  
ADOAF030VAS0005E03

連接



|      |       |
|------|-------|
| BN = | 芯線顏色： |
| BK = | 棕色    |
| BU = | 黑色    |
|      | 藍色    |