


E11090



帶插座連接電纜

ADOAF030VAS0010E03

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[V]	< 60 AC / < 75 DC
防護等級		III

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

尺寸	[mm]	17 x 10 x 26
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4305/303)

注釋


包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 10 m, PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm²

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 不鏽鋼(1.4305/303)



E11090



帶插座連接電纜
ADOAF030VAS0010E03

連接



BN = 芯線顏色：
BK = 棕色
BU = 黑色
藍色