


E11094



連接電纜

VDOAH043MSS0002H04STGH040MSS

停產產品 - 存檔登錄



應用		
特殊的性能	無滲素	
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級	IP 67	
機械技術數據		
材質	TPU	
成型體材料	TPU	
滾花螺母的材料	黃銅, 鍍鎳的	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	2 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
包裝單位	1 件數	

E11094



連接電纜

VDOAH043MSS0002H04STGH040MSS

電氣連接 - 插頭


連接器：1 x M12, 直型；編碼：A; 成型體：TPU; 鎖定：黃銅，鍍鎳的；旋緊扭矩：0.5 Nm



電氣連接

電纜：2 m, PUR, 無滷素，黑色，Ø 4.7 mm; 4 x 0.34 mm²

連接



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 角型；編碼：A; 成型體：TPU; 鎖定：黃銅，鍍鎳的；旋緊扭矩：0.5 Nm

