

E11104



帶插頭連接電纜

ASTGH040MSS0002E04

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[M]	< 250 AC / < 300 DC
------	-----	---------------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

尺寸	[mm]	15 x 15 x 42
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

電氣連接

電纜：2 m, PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A; 成型體：TPU; 鎖定：黃銅，鍍鎳的



E11104



帶插頭連接電纜
ASTGH040MSS0002E04

連接

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	芯線顏色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色