


E11106



帶插頭連接電纜

ASTGH040MSS0010E04

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[M]	< 250 AC / < 300 DC
------	-----	---------------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

尺寸	[mm]	15 x 15 x 42
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

電氣連接

電纜: 10 m, PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm ² (32 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



E11106



帶插頭連接電纜
ASTGH040MSS0010E04

連接

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =
BN =
BU =
WH =

芯線顏色：
黑色
棕色
藍色
白色