

# E11143

帶插頭連接電纜

ASTGH050MSS0010H05



停產產品 - 存檔登錄



| 應用      |      |                   |
|---------|------|-------------------|
| 特殊的性能   |      | 無滲素               |
| 電氣數據    |      |                   |
| 工作電壓    | [V]  | < 30 AC / < 36 DC |
| 工作條件    |      |                   |
| 環境溫度    | [°C] | -25...90          |
| 外殼防護等級  |      | IP 67             |
| 機械技術數據  |      |                   |
| 尺寸      | [mm] | 15 x 15 x 42      |
| 材質      |      | TPU               |
| 成型體材料   |      | TPU               |
| 滾花螺母的材料 |      | 黃銅，鍍鎳的            |
| 注釋      |      |                   |
| 包裝單位    |      | 1 件數              |

E11143



帶插頭連接電纜


ASTGH050MSS0010H05

電氣連接

電纜： 10 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 5.6 mm; 5 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm )

電氣連接 - 插頭

連接器： 1 x M12, 直型; 編碼： A; 成型體： TPU; 鎖定： 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩： 0.5 Nm



連接

|   |       |
|---|-------|
| 1 | BN    |
| 2 | WH    |
| 3 | BU    |
| 4 | BK    |
| 5 | GN/YE |

|      |       |
|------|-------|
|      | 芯線顏色： |
| BK = | 黑色    |
| BN = | 棕色    |
| BU = | 藍色    |
| GN = | 綠色    |
| WH = | 白色    |
| YE = | 黃色    |