


E11147



連接電纜

VDOAH043MSS0003H04STGH040MSS

停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能	無滷素
-------	-----

電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
------	-----	------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

材質	TPU
成型體材料	TPU
滾花螺母的材料	黃銅, 鍍鎳的

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	2 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E11147



連接電纜

VDOAH043MSS0003H04STGH040MSS

電氣連接 - 插頭


連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；成型體：TPU；鎖定：黃銅，鍍鎳的；旋緊扭矩：0.5 Nm



電氣連接

電纜：3 m, PUR, 無鹵素，黑色， $\varnothing$ 4.7 mm；4 x 0.34 mm² (43 x $\varnothing$ 0.1 mm)

連接



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 角型；編碼：A；成型體：TPU；鎖定：黃銅，鍍鎳的；旋緊扭矩：0.5 Nm

