


E11158



可接線插頭

SSTGF030ZDSFKPK

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[V]	< 60 AC/DC
防護等級		III

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

尺寸	[mm]	13 x 13 x 44
材質		PA
成型體材料		PA
滾花螺母的材料		ZnAl/Ni

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

絕緣替代技術: 0.14...0.34 mm²; 芯線絕緣: PVC / PETP; (Ø 1.0...1.55 mm); 電纜護套: Ø 4...5 mm

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: PA; 鎖定: ZnAl/Ni



E11158



可接線插頭
SSTGF030ZDSFKPK

連接

