

E11184



閥門插頭的連接電纜

VVSAB031--S0002H03STGH030MSS

停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能 無滲素

電氣數據

工作電壓 [V] < 24 AC/DC

過壓保護 是; (VDR)

工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

材質 TPU

成型體材料 TPU

滾花螺母的材料 黃銅, 鍍鎳的

顯示器/操作件

顯示 開關狀態 1 x LED, 黃色

附件

供貨範圍 螺栓
標籤

注釋

包裝單位 1 件數

閥門插頭的連接電纜

VVSAB031--S0002H03STGH030MSS

電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；成型體：TPU；鎖定：黃銅，鍍鎳的



電氣連接

電纜：2 m, PUR, 無滷素，黑色；3 x 0.5 mm²

連接



電氣連接 - 插座

連接器：1 x 閥門型號B工業標準，角型；成型體：TPU；鎖定：黃銅，鍍鎳的

