


# E11186



## 閥門插頭的連接電纜

VVSAB031--S0005H03STGH030MSS

停產產品 - 存檔登錄



### 應用

特殊的性能

無滲素

### 電氣數據

工作電壓

[V]

< 24 AC/DC

過壓保護

是; (VDR)

### 工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

外殼防護等級

IP 67

### 機械技術數據

材質

TPU

成型體材料

TPU

滾花螺母的材料

黃銅, 鍍鎳的

### 顯示器/操作件

顯示

開關狀態

1 x LED, 黃色

### 附件

供貨範圍

螺栓

標籤

### 注釋

包裝單位


1 件數

## 閥門插頭的連接電纜

VVSAB031--S0005H03STGH030MSS

### 電氣連接 - 插頭


連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；成型體：TPU；鎖定：黃銅，鍍鎳的



### 電氣連接

電纜：5 m, PUR, 無鹵素，黑色；3 x 0.5 mm<sup>2</sup>

### 連接



### 電氣連接 - 插座

連接器：1 x 閥門型號B工業標準，角型；成型體：TPU；鎖定：黃銅，鍍鎳的

