


E11212



連接電纜

VDOAF040MSS0001H04STGH040MSS

停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	< 60 AC / < 75 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	3

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 68

機械技術數據

材質	PUR
成型體材料	PUR
滾花螺母的材料	黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E11212



連接電纜

VDOAF040MSS0001H04STGH040MSS

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm



電氣連接

電纜: 1 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.4 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 角型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...0.7 Nm

