


E11226

帶插座連接電纜

ADOAO140MSS0005H10



停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；牽引鏈適用性
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	< 30 DC
當前負載總數最大值	[A]	3

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

重量	[g]	579
尺寸	[mm]	45 x 20 x 47
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
牽引鏈適用性		是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 12.5 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	扭轉應力	± 180 °/m

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E11226



帶插座連接電纜


ADOAO140MSS0005H10

電氣連接

電纜： 5 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 9.2 mm; 8 x 0.34 mm² + 2 x 0.75 mm²

電氣連接 - 插座

連接器： 1 x M16, 角型；成型體： PUR；鎖定： 黃銅，鍍鎳的



連接

A	BN
C	WH/GN
E	GY/PK
J	GN
L	BU
N	GN/BN
O	RD/BU
P	WH
S	GY
T	YE

U:	不接線
R:	不接線
G:	不接線
M:	不接線
	芯線顏色：
BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
WH =	白色
YE =	黃色