


E11228



Y連接電纜


YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS



應用	
特殊的性能	無滲素
電氣數據	
工作電壓	[M] < 30 AC / < 36 DC
工作條件	
環境溫度	[°C] -25...80
外殼防護等級	IP 68
機械技術數據	
重量	[g] 63
材質	PUR
成型體材料	PUR
滾花螺母的材料	黃銅, 鍍鎳的
注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接 - 插座 A

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的




E11228



Y連接電纜

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS

連接



電氣連接 - 插頭 B

電纜: 0.15 m, PUR, 無滷素, 黑色, \varnothing 6.2 mm; 2 x 0.25 mm²

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



電氣連接 - 插頭 C

電纜: 0.15 m, PUR, 無滷素, 黑色, \varnothing 6.2 mm; 4 x 0.25 mm²

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的

