


E11231



帶插座連接電纜

ADOAH080MSS0002H08

應用於8針插座，核心顏色不規範。
請注意感測器和插座的接線(參見技術參數表)。



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；鍍金接點
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 30 AC / < 36 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	2; (...40 °C)
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	170.46
尺寸	[mm]	28 x 15 x 38
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E11231



帶插座連接電纜


ADOAH080MSS0002H08

電氣連接

電纜：2 m, PUR, 黑色, Ø 6.8 mm; 8 x 0.25 mm²

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 角型；編碼：A；成型體：PUR；鎖定：黃銅，鍍鎳的；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.7...0.9 Nm



連接

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

顏色符合DIN EN 60947-5-6標準

芯線顏色：

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
OG =	橘黃色
VT =	紫色
WH =	白色