

# E11248

帶插座連接電纜

ADOAA050MSS0005H04



| 應用      |      |          |
|---------|------|----------|
| 特殊的性能   |      | 無滷素      |
| 電氣數據    |      |          |
| 工作電壓    | [V]  | < 300 AC |
| 工作條件    |      |          |
| 環境溫度    | [°C] | -25...90 |
| 外殼防護等級  |      | IP 67    |
| 機械技術數據  |      |          |
| 重量      | [g]  | 165.2    |
| 材質      |      | TPU      |
| 成型體材料   |      | TPU      |
| 滾花螺母的材料 |      | 黃銅，鍍鎳的   |
| 注釋      |      |          |
| 包裝單位    |      | 1 件數     |

# E11248



帶插座連接電纜

ADOAA050MSS0005H04

電氣連接


電纜: 5 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.7 mm; 4 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm )

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 1/2", 角型; 編碼: C; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



連接



芯線顏色：  
BK = 黑色  
BN = 棕色  
BU = 藍色  
WH = 白色