


E11253



帶插頭連接電纜
ASTGH050MSS0002H05

停產產品 - 存檔登錄



應用		
特殊的性能		無滲素
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 30 AC / < 36 DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
尺寸	[mm]	15 x 15 x 42
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E11253



帶插頭連接電纜


ASTGH050MSS0002H05

電氣連接

電纜: 2 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 5.6 mm; 5 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



連接

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	芯線顏色:
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
WH =	白色
YE =	黃色